

## PUFAS Abbeizer rasant

CKW und NMP-frei, zum Entfernen alter Farben, Lacke und Dispersionsanstriche.

### Anwendungsbereich:

*PUFAS Abbeizer rasant* eignet sich zum Entfernen von Ölfarben, Kunstharzlacken, Dispersionsfarben sowie zum Reinigen steinharter Pinsel (keine Kunststoffborsten).

*PUFAS Abbeizer rasant* wirkt bereits in ca. 1 Stunde und läuft an senkrechten Flächen nicht ab.

Untergründe aus Holz, Metall und Mauerwerk werden nicht angegriffen, Kunststoffe und nicht lösungsmittelbeständige Untergründe können angegriffen werden.

Frei von Dichlormethan und N-Methylpyrrolidon.

### Technische Daten:

Rohstoffbasis: Butylacetat, Dimethylsulfoxid und Verdickungsmittel

Dichte: 0,92 g/cm<sup>3</sup>

Flammpunkt: 27° Celsius

Verbrauch: 300 - 600 ml/m<sup>2</sup>

### Verarbeitung:

*PUFAS Abbeizer rasant* mit einem Pinsel satt auftragen und einwirken lassen. Bei schwer abzubeizenden Farbschichten die angelöste Schicht mit einem Spachtel entfernen und den Arbeitsvorgang wiederholen. Anschließend die Fläche mit Wasser oder *PUFAS Pinselreiniger* nachwaschen.

Nicht abzubeizenden Flächen vor Spritzern durch Abdecken mit einer Folie schützen.

Farbreste müssen vorschriftsmäßig über eine Sondermüllannahmestelle entsorgt werden.

### Wichtige Hinweise:

Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG):

Kennzeichnung:

Entzündlich. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Dampf nicht einatmen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

EG-Detergenzienverordnung (Nr.648/2004):

enthält: <5% Nichtionische Tenside

ADR/GGVSEB: UN 1263, 640E, Klasse: 3, F1, III; LQ7; E1; D/E

Unterliegt nicht der ADR aufgrund Kapitel 2.2.3.1.5.

GISBAU Produkt-Code: M-AB20

### Lagerung:

Kühl lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren und von Zündquellen fernhalten!

### Artikel-Nr.:

144

### Gebindegrößen:

PE-Dose à 375 ml

PE-Flasche à 750 ml

PE-Kanister à 2,5 l

PE-Kanister à 5 l